

**Acoplamiento**  
**EAMC-30-32-6-10**  
Número de artículo: 562681

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                | Valor                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Diámetro de acogida 1         | 6 mm                              |
| Diámetro de acogida 2         | 10 mm                             |
| Tamaño                        | 30                                |
| Longitud nominal              | 32 mm                             |
| Posición de montaje           | Cualquiera                        |
| Revoluciones máx.             | 8000 1/min                        |
| Conformidad PWIS              | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C                    |
| Humedad relativa del aire     | 0 - 95 %                          |
| Temperatura ambiente          | -25 °C...60 °C                    |
| Momento de inercia de la masa | 5.87 kgmm <sup>2</sup>            |
| Momento de giro transmisible  | 6.5 Nm                            |
| Peso del producto             | 48 g                              |
| Nota sobre el material        | Conformidad con la Directiva RoHS |