

Conjunto de recubrimiento EASC-S1-15-100

Número de artículo: 562710

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	15
Posición de montaje	Cualquiera
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso del producto	67 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del perfil de cubierta	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Material de la placa adaptadora	Aleación de forja de aluminio Anodizado