

Bobina magnética VACC-S13-18-A1-2U

Número de artículo: 562891

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Posición de montaje	Cualquiera
Indicador de posición de conmutación	No
Tiempo de conexión	100%
Clase de aislamiento	H
Valores característicos de las bobinas	110 V DC: 1,8 W 110 V AC: 50/60 Hz, potencia de 1,8 VA
Fluctuaciones de tensión admisibles	-15 % / +10 %
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-20 °C...60 °C
Peso del producto	210 g
Conexión eléctrica	Forma A Conector Según EN 175301-803
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la bobina magnética	PA UP