Válvula de apertura
MS9-EM-NG-S-VS

Número de artículo: 562954



Hoja de datos

Característica	Valor
Serie	MS
Tamaño	9
Patrón uniforme	90 mm
Forma constructiva	Corredera del émbolo
Tipo de accionamiento	Manual
Principio de sellado	Blando
Función de escape	No estrangulable
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo
Tipo de reposición	Guiado forzado
Tipo de control	Directo
Función de la válvula	3/2 vías biestable
Presión de funcionamiento	0 bar...20 bar
Superposición	Superposición positiva
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	18000 l/min
Caudal nominal normal 2-3	14100 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Nivel de presión acústica	93 dB(A)
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Tipo de fijación	Instalación en la tubería Con accesorios A elegir:
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	2400 g
Conexión neumática 3	G1
Material de la corredera del émbolo	POM
Material de las juntas	NBR

Característica	Valor
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio