


conector de alimentación NECU-M-PPG5-C1

Número de artículo: 563059

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61984
Conexión eléctrica	AIDA Push-pull 5 contactos preconfeccionables Zócalo / borne de muelle
Codificación del conector tipo clavija	En contactos 2 y 5
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 24 V
Carga admisible de corriente a 40°C	16 A
Resistencia a la tensión de choque	2,5 kV
Diámetro máximo admisible del cable	9 ... 13 mm
Sección de la conexión	0,75 ... 2,5 mm ²
Tipo de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 ... 100 °C
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material housing	Fundición inyectada de cinc níquelado
Color del cuerpo	Plateado
Material seals	NBR TPE
Material electrical contact	Aleación de cobre Níquelado y dorado