

Placa base VABS-S7-S-G14-VDE1

Número de artículo: 563396

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP65
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Conexión neumática 3	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material de la placa	Aluminio recubierto con Ematal