

# Protección de escape VABD-D3-SN-G14

Número de artículo: 563400

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Presión de funcionamiento	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-50 °C...60 °C
Tipo de fijación	Enroscable Con rosca exterior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	EPDM
Material del tornillo de aireación	PA