

Boquilla para tubos
N-3/4-P-19-NPT
Número de artículo: 564848

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	16.5 mm
Tipo de junta en el pivote atornillado	Revestimiento
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	forma recta
Tamaño del depósito	1
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar...16 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Par de apriete máx.	40 Nm
Peso del producto	44 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior 3/4 NPT
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro interior 19 mm
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aluminio, anodizado