



# Placa de regulación VMPA1-B8-R3-M5-06

Número de artículo: 564913

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                              | Valor                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura                                     | 10.5 mm                                                                      |
| Posición de montaje                         | Cualquiera                                                                   |
| Concatenación en altura neumática           | Regulador de presión para 4                                                  |
| Función del regulador                       | Presión inicial constante<br>Con escape de aire secundario                   |
| Margen de regulación de presión             | 2 bar...6 bar                                                                |
| Presión de entrada 1                        | 0.5 bar...10 bar                                                             |
| Medio de funcionamiento                     | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando        | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC     | 1 - riesgo de corrosión bajo                                                 |
| Conformidad PWIS                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Grado de protección                         | IP65<br>Según IEC 60529                                                      |
| Temperatura ambiente                        | -5 °C...50 °C                                                                |
| Par de apriete máx.                         | 0.25 Nm                                                                      |
| Peso del producto                           | 73.8 g                                                                       |
| Tipo de fijación de concatenación en altura | Sobre placa de enlace                                                        |
| Conexión del manómetro                      | M5                                                                           |
| Nota sobre el material                      | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del panel de mando                 | PA                                                                           |
| Material de las juntas                      | NBR                                                                          |
| Material del cuerpo del regulador           | PA                                                                           |