Conducto de conexión
NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

Número de artículo: 565289



Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	4-40UNC
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	389 g
Conexión eléctrica	44 pines Zócalo Sub-D
Margen de tensiones de servicio DC	30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	0.86 A
Longitud del cable	2.5 m
Propiedades del cable	para aplicaciones estáticas
Radio de flexión mín. del cable	95 mm
Diámetro del cable	9.6 mm
Tolerancia del diámetro del cable	±0,5 mm
Estructura de cable	40 x 0,14 mm²
Grado de protección	IP65 IP67 Con el producto montado
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material del cuerpo	PBT
Material de los contactos crimp	Bronce Dorado