

Bloque de conexión CPX-P-AB-2XKL-8POL

Número de artículo: 565704

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones: ancho x largo x alto	(incl. módulo de encadenamiento y técnica de conexión) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Tipo de fijación	En módulo de encadenamiento CPX-M-GE...
Peso del producto	100 g
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	95 % Sin condensación
Grado de protección	IP20
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado (montado)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Conexión eléctrica	8 pines/8 pines