


Placa base eléctrica VAVE-L1-1S2-LR

Número de artículo: 566720

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|---|
| Protección contra inversión de polaridad | Para tensión de funcionamiento |
| Funciones adicionales | Supresión del arco voltaico Reducción de la corriente de mantenimiento |
| Indicación del estado de señal | LED |
| Tensión nominal de funcionamiento DC | 24 V |
| Resistencia a los picos de tensión | 0.8 kV |
| Grado de ensuciamiento | 3 |
| Certificación | RCM |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad) | Según Directiva de máquinas CEM de la UE |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa del Reino Unido sobre CEM |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 0 - sin riesgo de corrosión |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Grado de protección | IP40 |
| Temperatura ambiente | -5 °C...60 °C |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Peso del producto | 1.5 g |
| Conexión eléctrica | 2 pines Zócalo |
| Conexión a conductor protector | No disponible |
| Tipo de fijación | Clip |
| Color del cuerpo | Negro |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo | PA |