

Placa base eléctrica VAVE-L1-1VL3-LP

Número de artículo: 566724

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Protección contra inversión de polaridad	Bipolar
Funciones adicionales	Supresión del arco voltaico
Indicación del estado de señal	LED
Tensión nominal de funcionamiento DC	12 V 24 V
Resistencia a los picos de tensión	0.8 kV
Grado de ensuciamiento	3
Temperatura ambiente ampliada	-5 - 60 °C
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	17.5 g
Sección de cable	0.14 mm ²
Conexión eléctrica	Cable trenzado
Longitud del cable	2.5 m
Terminales de cable	Funda terminal de cable
Conexión a conductor protector	No disponible
Tipo de fijación	Clip
Color del cuerpo	Negro
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PA