

Placa base eléctrica VAVE-L1-1L2-LR

Número de artículo: 566727

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Protección contra inversión de polaridad	Para tensión de funcionamiento
Funciones adicionales	Supresión del arco voltaico Reducción de la corriente de mantenimiento
Indicación del estado de señal	LED
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Resistencia a los picos de tensión	0.8 kV
Grado de ensuciamiento	3
Certificación	RCM
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	7.8 g
Sección de cable	0.14 mm ²
Conexión eléctrica	Cable trenzado
Longitud del cable	1 m
Terminales de cable	Funda terminal de cable
Conexión a conductor protector	No disponible
Tipo de fijación	Clip
Color del cuerpo	Negro
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PA