

Tubo de plástico PLN-.-U

Número de artículo: 567449

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	-22 °F...178 °F
Color	Azul Marrón Amarillo Verde Natural Rojo Negro Plateado Blanco
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PE