



Placa aisladora de presión vertical VMPA1-HS

Número de artículo: 567805



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	10 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Concatenación en altura neumática	Bloqueo para 1
Presión de funcionamiento	3 bar...8 bar
Caudal nominal normal de alimentación de aire	103 l/min
Caudal nominal normal, descarga de aire	213 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	60 g
Tipo de fijación de concatenación en altura	Sobre placa de enlace Sobre placa base individual
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado Reforzado con PA