

Tubo de plástico
PEN-1/2-BL-150-CB
Número de artículo: 569894

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ø exterior pulg.	1/2
Radio de curvatura relevante para el caudal	0.196 Feet
Radio de flexión mín.	0.108 Feet
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,6 MPa a 0 - 50 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-22 °F...140 °F
Peso del producto según la longitud	9.12 oz/ft
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 1/2"
Color	Azul
Dureza Shore	D 52 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PE