

# Tubo flexible de material sintético PLN-3/16-SW-150-CB

Número de artículo: 569906

FESTO

gran resistencia a sustancias químicas y a la hidrólisis.  
Este producto se puede adquirir únicamente a través de Festo USA.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior en pulgadas	3/16
Radio de flexión relevante para el caudal	0,095 Fuß
Radio máximo de curvatura	0,036 Fuß
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-14,4 ... 203 Psi
Certificado entidad que lo expide	TZW
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Seguridad alimentaria	Según Declaración del Fabricante
Temperatura ambiente	-22 ... 176 °F
Homologación	Drinking water KTW-A Drinking water W 270
Peso del producto según la longitud	0,107 oz/ft
Color	Negro
Dureza Shore	D 52 +/-3
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS Exento de cobre y PTFE
Información sobre el material del tubo flexible	PE