

Tubo de plástico PUN-V0-14X2-SW-C

Número de artículo: 570351

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	14 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	70 mm
Diámetro interior	9.8 mm
Radio de flexión mín.	45 mm
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa...0.6 MPa -0.95 bar...6 bar -13.775 psi...87 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...0.9 MPa -0.95 bar...9 bar -13.775 psi...130.5 psi
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,6 MPa a máx. 50 °C
Certificación	TÜV
Organismo que expide el certificado	B 013277 0506 00
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo)
Control de inflamabilidad del material	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-35 °C...60 °C
Nota sobre la temperatura ambiente	uso sin presión hasta 90 °C
Peso del producto según la longitud	0.096 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 14 mm
Color	Negro
Nota sobre el color	Por protección contra llamas, desviación del color estándar
Dureza Shore	D 54 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)