

Tubo de plástico PAN-MF-8X1-SW

Número de artículo: 570359

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	8 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	50 mm
Diámetro interior	6 mm
Radio de flexión mín.	35 mm
Conforme a la norma	DIN 73378-PA12-PHL
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Aceite mineral
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 °C...100 °C
Peso del producto según la longitud	0.022 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 8 mm
Color	Negro
Dureza Shore	D 65 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PA12-P