Tubo de plástico
PAN-MF-14X2-SW

Número de artículo: 570362

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	14 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	75 mm
Diámetro interior	10 mm
Radio de flexión mín.	50 mm
Conforme a la norma	DIN 73378-PA12-PHL
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...2.2 MPa -0.95 bar...22 bar -13.775 psi...319 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:–:–] Aceite mineral
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 °C...100 °C
Peso del producto según la longitud	0.077 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 14 mm
Color	Negro
Dureza Shore	D 65 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PA12-P