

Tubo de plástico PAN-MF-16X2-SW

Número de artículo: 570363

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	16 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	130 mm
Diámetro interior	12 mm
Radio de flexión mín.	75 mm
Conforme a la norma	DIN 73378-PA12-PHL
Características de los tubos flexibles	Con aptitud para cadenas de energía
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 psi...275.5 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Aceite mineral
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 °C...100 °C
Peso del producto según la longitud	0.09 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 16 mm
Color	Negro
Dureza Shore	D 65 +/-3
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PA12-P