


# Módulo de alimentación VMPAL-SP

Número de artículo: 570774



## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Anchura                                 | 23.2 mm                                           |
| Longitud                                | 107.3 mm                                          |
| Estructura del terminal de válvulas     | Tamaños de válvulas combinables                   |
| Presión de funcionamiento               | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar            |
| Presión de control MPa                  | 0.3 MPa...0.8 MPa                                 |
| Presión de mando                        | 3 bar...8 bar                                     |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 3 - riesgo de corrosión alto                      |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L                                 |
| Temperatura ambiente                    | -5 °C...50 °C                                     |
| Peso del producto                       | 50 g                                              |
| Conexión neumática 1                    | Para cartucho 20 mm                               |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS                 |
| Material del módulo de alimentación     | Aleación de forja de aluminio<br>Reforzado con PA |