


# Conector NECU-FCG40-K

Número de artículo: 570895

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Conforme a la norma	EN 60603-13
Frecuencia de conexión	50
Salida del cable	Recto
Peso del producto	5 g
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Rectangular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Esquema de conexiones FC
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	40
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Bloqueo con enclavamiento
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Borne autocortante
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	1.5 A
Sección nominal del cable	0.13 mm <sup>2</sup> AWG26
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Material del cuerpo	PBT, reforzado
Material de los contactos crimp	Bronce Dorado