


Conector FBS-SCRJ-PP-GS

Número de artículo: 571017

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	60 g
Nota sobre la interfaz del bus de campo	PROFINET LWL
Especificación cable Ethernet	Cable de fibra óptica Fibra de polímero 980/1000 µm Diámetro de cada hilo: 2,2 mm
Diámetro del cable admisible	6.5 mm...9.5 mm
Grado de protección	IP65 IP67 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C...70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc Niquelado
Material de las juntas	NBR TPE