


Bloque de conexión CPX-AB-1-7/8-DN

Número de artículo: 571052

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Dimensiones: ancho x largo x alto	65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Peso del producto	205 g
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Grado de protección	IP65 IP67
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Interfaz de bus de campo	Sub-D, 9 pines, zócalo
Conexión eléctrica	5 pines Conector redondo 7/8"