

**Tubo de plástico**  
**PAN-MF-6X1-SW-500**  
Número de artículo: 572093

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                                         | Valor                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Diámetro exterior                                      | 6 mm                                                                  |
| Radio de curvatura relevante para el caudal            | 35 mm                                                                 |
| Diámetro interior                                      | 4 mm                                                                  |
| Radio de flexión mín.                                  | 15 mm                                                                 |
| Conforme a la norma                                    | DIN 73378-PA12-PHL                                                    |
| Características de los tubos flexibles                 | Con aptitud para cadenas de energía                                   |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -0.095 MPa...2.7 MPa<br>-0.95 bar...27 bar<br>-13.775 psi...391.5 psi |
| Medio de funcionamiento                                | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Aceite mineral       |
| Conformidad PWIS                                       | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Temperatura ambiente                                   | -60 °C...100 °C                                                       |
| Peso del producto según la longitud                    | 0.016 kg/m                                                            |
| Conexión neumática                                     | Para racor de conexión de diámetro exterior 6 mm                      |
| Color                                                  | Negro                                                                 |
| Dureza Shore                                           | D 65 +/-3                                                             |
| Nota sobre el material                                 | Conformidad con la Directiva RoHS                                     |
| Material del tubo flexible                             | PA12-P                                                                |