


zócalo para cable NEFU-X24F-M12G4

Número de artículo: 572226

Producto sustituido

FESTO

Tipo sustituido. Disponible hasta 2023. Producto de alternativa:
[consultar portal de asistencia técnica.](#)



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	36 mm
Alto	40 mm
Largo	40 mm
Tipo de fijación	con taladro pasante
Peso del producto	30 g
Interfaz al bus de campo	Casquillo, M12x1, 4 contactos, codificación A
Tensión de funcionamiento DC, AS-Interface	26,5 ... 31,6 V
Tensión de funcionamiento nominal DC, AS-Interface	26,5 V
Tensión de funcionamiento DC, tensión de carga	20,4 ... 26,4 V
Tensión de funcionamiento nominal DC, tensión de carga	24 V
Tipo de protección	IP65 Estado montado según IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 ... 75 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	PA
Material de la culata	PA