

Adaptador VMPAL-F10-M7

Número de artículo: 572380

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	10
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Peso del producto	17 g
Conexión neumática 1	Cartucho de 10 mm
Conexión neumática 2	M7
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado