

# Estrangulador fijo VMPA-FT-NW0.3-10

Número de artículo: 572544

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulamiento
Conexión neumática 1	Placa base
Tipo de fijación	Enroscable
Caudal nominal normal en sentido de estrangulación	3.5 l/min...5.5 l/min
Presión de funcionamiento	-0.9 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Díámetro nominal	0.3 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...40 °C
Temperatura del medio	-5 °C...60 °C
Peso del producto	0.06 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tornillo hueco	Aleación de forja de aluminio