

# Estrangulador fijo VMPA-FT-NW0.5-10

Número de artículo: 572545

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Función de la válvula                              | Función de estrangulamiento                                                  |
| Conexión neumática 1                               | Placa base                                                                   |
| Tipo de fijación                                   | Enroscable                                                                   |
| Caudal nominal normal en sentido de estrangulación | 9 l/min...12 l/min                                                           |
| Presión de funcionamiento                          | -0.9 bar...10 bar                                                            |
| Temperatura ambiente                               | -5 °C...60 °C                                                                |
| Díámetro nominal                                   | 0.5 mm                                                                       |
| Posición de montaje                                | Cualquiera                                                                   |
| Medio de funcionamiento                            | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando               | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                            |
| Temperatura de almacenamiento                      | -20 °C...40 °C                                                               |
| Temperatura del medio                              | -5 °C...60 °C                                                                |
| Peso del producto                                  | 0.06 g                                                                       |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                                            |
| Material del tornillo hueco                        | Aleación de forja de aluminio                                                |