

**Adaptador
VAVE-C8-1R1**
Número de artículo: 573194



Hoja de datos

Característica	Valor
Indicación del estado de señal	LED
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado de protección	IP65 Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Posición de montaje	Cualquiera
Par de apriete	0.25 Nm
Peso del producto	3.5 g
Conexión eléctrica	4 pines / 2 pines M8/- Conector/zócalo
Conexión a conductor protector	No disponible
Tipo de fijación	En electroválvula con tornillo central M2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	PA
Material de los contactos crimp	Bronce