


Válvula neumática CL-5/2-1/4

Número de artículo: 5734

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Monoestable de 5/2 vías
Tipo de accionamiento	Neumático
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	1400 l/min
Conexión neumática de utilización	G1/4
Presión de funcionamiento	1 bar...10 bar
Diámetro nominal	6.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Accionamiento manual auxiliar	Sin enclavamiento
Presión de mando	2 bar...10 bar
Frecuencia de conmutación máx.	40 Hz
Tiempo de conmutación ON	28 ms
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura del medio	-10 °C...60 °C
Tipo de fijación	En placa base
Conexión aire de pilotaje 12	G1/8
Conexión aire de pilotaje 14	G1/8
Conexión neumática 1	G1/4
Conexión neumática 2	G1/4
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Conexión neumática 5	G1/4
Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Material de la membrana	PUR