

Perfil distribuidor
VABM-L1-10G-G18-7-GR
Número de artículo: 573426

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	10.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	7
Certificación	c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Peso del producto	431 g
Conexión aire de pilotaje 12/14	M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	M5
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión neumática 5	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado