

Perfil distribuidor **VABM-L1-10HW-G18-20-GR**

Número de artículo: 573443

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	10.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	20
Certificación	c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías: No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %. Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas
Clase de sala limpia	Clase 6 según ISO 14644-1
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...60 °C
Peso del producto	996 g
Conexión aire de pilotaje 12/14	M5
Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84	M5
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	M7
Conexión neumática 3	G1/8
Conexión neumática 4	M7
Conexión neumática 5	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado