


**Perfil distribuidor**  
**VABM-L1-14G-G14-24-GR**  
Número de artículo: 573499

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                                | Valor                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Patrón uniforme                               | 16 mm                             |
| Posición de montaje                           | Cualquiera                        |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula        | 24                                |
| Certificación                                 | c UL us - Recognized (OL)         |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC       | 2 - riesgo de corrosión moderado  |
| Conformidad PWIS                              | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Temperatura de almacenamiento                 | -20 °C...60 °C                    |
| Peso del producto                             | 3099 g                            |
| Conexión aire de pilotaje 12/14               | M5                                |
| Conexión del aire de escape de pilotaje 82/84 | M5                                |
| Conexión neumática 1                          | G1/4                              |
| Conexión neumática 3                          | G1/4                              |
| Conexión neumática 5                          | G1/4                              |
| Nota sobre el material                        | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la regleta de bornes              | Aleación de aluminio forjado      |