

Placa base eléctrica VAVE-L1-1VR1-LP

Número de artículo: 573921

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Protección contra inversión de polaridad	Bipolar
Funciones adicionales	Supresión del arco voltaico
Indicación del estado de señal	LED
Tensión nominal de funcionamiento DC	12 V 24 V
Resistencia a los picos de tensión	0.8 kV
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Posición de montaje	Cualquiera
Par de apriete máx.	0.27 Nm
Peso del producto	3.2 g
Conexión eléctrica	4 pines / 2 pines M8/- Conector/zócalo
Conexión a conductor protector	No disponible
Tipo de fijación	En electroválvula con tornillo autorroscante
Color del cuerpo	Negro
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	PA
Material de las juntas	EPDM
Material del cuerpo	PA
Material de los tornillos	Acero templado