

# Placa base eléctrica VAVE-L1-1R1-LR

Número de artículo: 573922

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                     | Valor                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Protección contra inversión de polaridad           | Bipolar                                                                   |
| Funciones adicionales                              | Supresión del arco voltaico<br>Reducción de la corriente de mantenimiento |
| Indicación del estado de señal                     | LED                                                                       |
| Tensión nominal de funcionamiento DC               | 24 V                                                                      |
| Resistencia a los picos de tensión                 | 0.8 kV                                                                    |
| Grado de ensuciamiento                             | 3                                                                         |
| Certificación                                      | RCM                                                                       |
| Marcado CE (véase la declaración de conformidad)   | Según Directiva de máquinas CEM de la UE                                  |
| Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) | Según la normativa del Reino Unido sobre CEM                              |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC            | 2 - riesgo de corrosión moderado                                          |
| Conformidad PWIS                                   | VDMA24364-B2-L                                                            |
| Grado de protección                                | IP65                                                                      |
| Temperatura ambiente                               | -5 °C...60 °C                                                             |
| Posición de montaje                                | Cualquiera                                                                |
| Par de apriete máx.                                | 0.27 Nm                                                                   |
| Peso del producto                                  | 3.2 g                                                                     |
| Conexión eléctrica                                 | 4 pines / 2 pines<br>M8/-<br>Conector/zócalo                              |
| Conexión a conductor protector                     | No disponible                                                             |
| Tipo de fijación                                   | En electroválvula con tornillo autorroscante                              |
| Color del cuerpo                                   | Negro                                                                     |
| Nota sobre el material                             | Conformidad con la Directiva RoHS                                         |
| Material de la tapa                                | PA                                                                        |
| Material de las juntas                             | EPDM                                                                      |
| Material del cuerpo                                | PA                                                                        |
| Material de los tornillos                          | Acero templado                                                            |