

# **Perfil distribuidor VABM-L1-18S-G38-5**

Número de artículo: 574458

**FESTO**



## **Hoja de datos**

| Característica                                              | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Patrón uniforme                                             | 19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula                      | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Presión de funcionamiento                                   | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Certificación                                               | RCM<br>c UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC                     | 2 - riesgo de corrosión moderado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Conformidad PWIS                                            | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio  | El producto corresponde a la definición interna de producto de Festo para inserto en la producción de baterías: No pueden utilizarse metales con un contenido de cobre, zinc o níquel superior al 1 %. Excepción: el níquel en aceros, superficies niqueladas químicamente, placas de circuito impreso, cables, conectores eléctricos y bobinas |
| Clase de sala limpia                                        | Clase 5 según ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN              | 1.5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula | 1.18 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Par de apriete máx. para montaje mural                      | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso del producto                                           | 439 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Conexión neumática 1                                        | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conexión neumática 3                                        | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conexión neumática 5                                        | G3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nota sobre el material                                      | Conformidad con la Directiva RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material de la regleta de bornes                            | Aleación de aluminio forjado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |