

Distribuidor multipolo NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8

Número de artículo: 574587

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Anchura	24 mm
Altura	23 mm
Longitud	113 mm
Indicación de dispuesto para el funcionamiento	Diodo emisor de luz verde
Indicación del estado	Diodo emisor de luz amarillo
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	74 g
Conexión eléctrica 1	Zócalo, M8, 3 pines
Conexión eléctrica 2	Conector recto M12x1, 8 pines
Margen de tensiones de servicio DC	10 V...30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	3 A
Carga admisible de corriente por conector	2 A
Grado de protección	IP68
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Material del cuerpo	PBT, reforzado
Color del cuerpo	Gris
Material de las juntas	FPM
Material de los contactos crimp	Niquelado y dorado
Material del zócalo	Latón niquelado