


# Conector NECU-S1W9-C2-ACO

Número de artículo: 574588

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tipo de fijación	4-40 UNC-2B
Peso del producto	59 g
Interfaz de bus de campo	Sub-D, 9 pines, zócalo
Conexión eléctrica 1	Zócalo, Sub-D, 9 pines
Conexión eléctrica 2	Borne atornillado, apantallable
Velocidad de transmisión	1 Mbit/s
Diámetro del cable admisible	8 mm 8 mm
Sección de cable	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	75 % con 25 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Material del cuerpo	PC reforzado