



cable DUO

NEDU-L2R1-M8G3-K-1L1-1L2-M8G4

Número de artículo: 574591

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 ... 60 V
Resistencia a la tensión de choque	1,5 kV
Carga admisible de corriente a 40°C	2 A
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1
Tipo de protección	IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conexión eléctrica 1	Conector recto tipo clavija M8x1, 4 contactos
Conexión eléctrica 2	Conector tipo zócalo recto, 2xM8, de 3 contactos
Diámetro del cable	3,1 mm
Longitud del cable	1 m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Información sobre material conector tipo zócalo	PUR
Información sobre el material del cuerpo	PUR
Información sobre el material del contacto crimp	latón Dorado