


Placa de alimentación vertical VABF-L1-P3A3-G18

Número de artículo: 574593

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	16 mm
Cantidad máx. de posiciones de válvula	1
Presión de funcionamiento	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certificación	RCM c UL us - Recognized (OL)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	0.65 Nm
Peso del producto	350 g
Conexión neumática 1	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa	Aleación de forja de aluminio