


Válvula básica C-5/2-1/4

Número de artículo: 5750

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343) | 1400 l/min |
| Presión de funcionamiento | 1 bar...10 bar |
| Diámetro nominal | 6.5 mm |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Accionamiento manual auxiliar | Sin enclavamiento |
| Presión de mando | 2 bar...10 bar |
| Frecuencia de conmutación máx. | 40 Hz |
| Tiempo de conmutación OFF | 28 ms |
| Tiempo de conmutación ON | 24 ms |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura del medio | -10 °C...60 °C |
| Tipo de fijación | En placa base |
| Conexión aire de pilotaje 12 | G1/8 |
| Conexión aire de pilotaje 14 | G1/8 |
| Conexión neumática 1 | G1/4 |
| Conexión neumática 2 | G1/4 |
| Conexión neumática 3 | G1/4 |
| Conexión neumática 4 | G1/4 |
| Conexión neumática 5 | G1/4 |
| Material de las juntas | NBR |
| Material del cuerpo | Aleación de aluminio forjado |
| Material de la membrana | PUR |