

# Interfaz de bus de campo

## CDPX-F-CO

Número de artículo: 575301

**FESTO**



## Hoja de datos

Característica	Valor
Profundidad de montaje	24 mm
Altura	91 mm
Longitud	41 mm
Certificación	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 °C...70 °C
Humedad relativa del aire	5 - 85 % Sin condensación
Grado de protección	IP20
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso del producto	150 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Interfaz de bus de campo, tipo	CANopen
Interfaz de bus de campo, técnica de conexión	Conector Sub-D 9 pines
Interfaz de bus de campo, velocidad de transmisión	9,6 kbit/s a 1 Mbit/s