


Conector NECU-M-S-A12G4-IS

Número de artículo: 575719

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Basado en la norma	EN 61076-2-101
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	38 g
Conexión eléctrica	4 pines Terminal muelle M12x1 Conector recto
Codificación de conectores	A
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C	4 A
Diámetro del cable admisible	4 mm...8 mm
Sección de cable	0.14 mm²...0.5 mm²
Grado de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Grado de ensuciamiento	3
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc Níquelado
Material de los contactos crimp	Bronce Dorado