

Kit de fijación
SAMH-S-N8-L-MK
Número de artículo: 575816

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Para ranura en T
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Tipo de fijación	Con enclavamiento Atornillado Se puede insertar en la ranura desde arriba
Par de apriete máx.	0.6 Nm
Peso del producto	1.91 g
Material de la tapa ciega	PA
Material del bloque de terminales	Acero de alta aleación
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L