

Tapa
SAMH-S-N8-L-SC
Número de artículo: 575818



Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Para ranura en T
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Tipo de fijación	Con enclavamiento Se puede insertar en la ranura desde arriba
Peso del producto	0.39 g
Material de la tapa ciega	PA
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L