

Conector NECC-S1G9-C2-M

Número de artículo: 576031

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Altura	39,4 mm
Longitud	58 mm
Peso del producto	24 g
Interfaz de bus de campo	Sub-D, 9 pines, zócalo
Conexión eléctrica	9 pines/9 pines Sub-D/borne atornillado
Velocidad de transmisión	1 Mbit/s
Diámetro del cable admisible	8 mm 8 mm
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo