


**Placa base**  
**VMPAC-AP-14-2**  
Número de artículo: 576573

**FESTO**



**Hoja de datos**

| Característica                          | Valor                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Anchura                                 | 32.8 mm                           |
| Longitud                                | 169 mm                            |
| Patrón uniforme                         | 26.8 mm                           |
| Cantidad máx. de posiciones de válvula  | 1                                 |
| Presión de funcionamiento               | -0.9 bar...8 bar                  |
| Presión de mando                        | 3 bar...8 bar                     |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 4 - riesgo de corrosión muy alto  |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura ambiente                    | -5 °C...50 °C                     |
| Peso del producto                       | 160 g                             |
| Conexión neumática 2                    | G1/4                              |
| Conexión neumática 4                    | G1/4                              |
| Nota sobre el material                  | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del cuerpo                     | Reforzado con PA                  |